

THE BEST CHOICE

for a green future



« Ideale per prove di laboratorio su campione e produzione in modalità **REVERSE** e **SYNCRO**.

Ideal for laboratory tests and production on sample in **REVERSE** mode and **SYNCRO**. »



THE BEST CHOICE for a green future

Larghezza utile di lavoro:
400 - 600 - 800 - 1000 mm
// Usable working width:
400- 600 - 800 - 1000 mm

Macchina concepita per
Industria 4.0
// Squeegee Blade linear
insertion

Adatta per pelli (croste, smerigliati e pieno
fiore), materiali sintetici, tessuti, carta
// Suitable for leather (splits, buffed and full
grain), synthetics, fabrics, paper



Macchina Tamponatrice a rullo
RC Lab per laboratorio e produzione
 in modalità **REVERSE** per applicazioni
 di laboratorio: impregnazioni,
 stuccatura, coperture, ingrassi a caldo
 e freddo e di prodotti schiumati su
 pelli (croste, smerigliati e pieno fiore)
 materiali sintetici, tessuti, carta.

In modalità **SYNCRO** è possibile
 eseguire applicazioni di effetti mille
 punti, disegni, colle, tinture, coperture
 su pelli (croste, smerigliati e pieno fiore),
 materiali sintetici, tessuti, carta.

Roller coating machine **RC Lab**
 for laboratory and production
 in **REVERSE** mode for laboratory
 applications: impregnation, filling,
 covering, hot and cold oils and waxes
 and foaming products on leathers
 (splits, buffed and full grain), synthetics,
 fabrics, paper.

In **SYNCRO** mode it is possible to carry
 out applications of thousand stitch
 effects, patterns, glues, dyes, coverings
 on leathers (splits, buffed and full grain)
 synthetics, fabrics, paper.




OPZIONALE

Sistema di riscaldamento del cilindro
 inciso mediante lampada all'infrarosso per
 l'applicazione di olii e cere con la regolazione
 e la lettura elettronica della temperatura.
 Sistema a basso consumo energetico
 e la possibilità di sciogliere i prodotti
 direttamente nella racla.

OPTIONAL

Cylinder heating system engraved by
 infrared lamp for the application of oils and
 waxes with the regulation and electronic
 reading of the temperature.
 Low energy consumption system and the
 possibility to dissolve the products directly
 in the doctor blade.

Scheda tecnica // Data sheet



- 1

Connessione idraulica tubo Ø 14 mm
// Hydraulic connection, tube Ø 14 mm
- 2

Attacco aria compressa Ø 1/4" - 7 bar
// Air connection, Ø 1/4" - 7 bar
- 3

Scarico // Hydraulic drain
- 4

Entrata connessione elettrica
// Electrical connection entry
- 5

Quadro elettrico a bordo macchina
// General electrical panel on-board
- 6

Pannello comandi // Control panel
- A

Lama Racla "Syncro" // Doctor Blade "Syncro"
- B

Banco di Introduzione // Introduction Bench
- C

Rullo Gommato // Rubber Cylinder
- D

Cilindro Inciso // Cylinder
- E


Lama Racla "Reverse" // Doctor Blade "Reverse"
- F

Dispositivo di Riscaldamento Cilindro (optional)
// Cylinder Heating Device (optional)
- G

Vasca di Lavaggio // Wash Tank
- H

Lama Tergi // Wiper Blade

LARGHEZZA DI LAVORO // WORKING WIDTH	A	B	PESO MACCHINA // WEIGHT MACHINE	POTENZA INSTALLATA // INSTALLED POWER	CONSUMO D'ARIA // AIR USE	VELOCITÀ DI PRODUZIONE // PRODUCTION SPEED
400	400	1260	550 kg	1 kW	1,5 l/h	3÷15 m\min
600	600	1460	700 kg			



- 1 **Connessione idraulica tubo Ø 14 mm**
// Hydraulic connection, tube Ø 14 mm
- 2 **Attacco aria compressa Ø 1/4" - 7 bar**
// Air connection, Ø 1/4" - 7 bar
- 3 **Scarico** // Hydraulic drain
- 4 **Entrata connessione elettrica**
// Electrical connection entry
- 5 **Quadro elettrico a bordo macchina**
// General electrical panel on-board
- 6 **Pannello comandi** // Control panel

- A **Lama Racla "Syncro"** // Doctor Blade "Syncro"
- B **Banco di Introduzione** // Introduction Bench
- C **Tappeto Gommato** // Rubber Belt
- D **Cilindro Inciso** // Cylinder
- E **Lama Racla "Reverse"** // Doctor Blade "Reverse"
- F -
- G **Vasca di Lavaggio** // Wash Tank
- H **Lama Tergi** // Wiper Blade

LARGHEZZA DI LAVORO // WORKING WIDTH	A	B	C	PESO MACCHINA // WEIGHT MACHINE	POTENZA INSTALLATA // INSTALLED POWER	CONSUMO D'ARIA // AIR USE	VELOCITÀ DI PRODUZIONE // PRODUCTION SPEED
800	800	1805	757	850 kg	1,7 kW	1,5 l/h	3÷15 m\min
1000	1000	2005	957	1000 kg			

Chi siamo // About us

DMS Italia è presente sul mercato conciario dal 1990 ed è localizzata a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza, prima regione conciaria d'Italia. Oltre ad offrire una **vasta gamma di macchine usate e ricondizionate** è anche specializzata nella ricerca di **macchine nuove** e di impianti per il **trattamento degli scarti della lavorazione delle pelli**.

DMS Italia dispone di una vasta gamma di accessori e pezzi di ricambio destinati sia al mercato nazionale che estero.

DMS Italia has been active in the market since 1990 and is based in Montecchio Maggiore, in the province of Vicenza - Italy's leading region for this industry. In addition to offering a **wide range of used and reconditioned machinery**, the company specializes in sourcing **new machines** and systems for **processing leather manufacturing waste**.

DMS Italia supplies a wide range of accessories and spare parts for the domestic market in this sector.

Perchè sceglierci // Why choose us



Esperienza ed affidabilità

// Experience and reliability



Completa conoscenza del mercato e soluzione precisa alle problematiche tecniche più comuni

// Complete knowledge of the market and accurate solution to the technical problems common



Efficiente servizi di post vendita e garanzia di assistenza continuativa

// Efficient after-sales service and guarantee of continuous assistance



DMS Italia srl
Via Ravizza, 16
Montebelluna (VI) - Italy
T. +39 0444 451080
info@dms-italia.com



dms-italia.com